

## DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante



- Spațiu pentru cap – cu boltă din sticlă cu lățime de 598 mm
- Puternic – 635 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Potrivirea perfectă – panou din sticlă și boltă în aceeași culoare
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare

**B**

EAN: 4002516801948 / Numărul materialului: 12533860 /  
Vechi Numărul materialului: 28H1650BD

<b>Tip construcție</b>	
Hotă cu montare pe perete	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	Filtru cărbune DKF 29
<b>Design</b>	
Culoare	Negru obsidian
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Consum energetic anual în kWh/an	56,2
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	C
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	260
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	325
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	405
Debit de aer la Nivelul Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	635
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	51,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	55,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	215

DAH 1650 Active  
Hotă cu montare pe perete  
cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante



EAN: 4002516801948 / Numărul materialului: 12533860 /  
Vechi Numărul materialului: 28H1650BD

Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	290
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	385
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	570
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	67,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	74,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	42,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	61,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830-1210
Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm	443
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
Lățime boltă în mm	598
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
Înălțime boltă în mm	443
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	443
Adâncime boltă în mm	388
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	443
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	13,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Fișă standard montată	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,24
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•

DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante



EAN: 4002516801948 / Numărul materialului: 12533860 /  
Vechi Numărul materialului: 28H1650BD

#### Accesorii opționale


Filtru cu carbon activ

Nein

## DAH 1650 Active

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile elegante



DAH1650 Installation drawings