

DAH 2960 Escala
Hotă cu montare pe perete
cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



- Spațiu pentru cap – cu boltă din sticlă cu lățime de 898 mm
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Potrivirea perfectă – panou din sticlă și boltă în aceeași culoare
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare

B

EAN: 4002516802327 / Numărul materialului: 12533960 /
Vechi Numărul materialului: 28H2960BD

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	Filtru cărbune DKF 29
Design	
Culoare	Negru obsidian
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Consum energetic anual în kWh/an	72,3
Clasă de eficiență fluido-dinamică	B
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	300 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	675
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	41,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	65,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	27,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	33,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	39,0

DAH 2960 Escala
Hotă cu montare pe perete
cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



EAN: 4002516802327 / Numărul materialului: 12533960 /
Vechi Numărul materialului: 28H2960BD

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μ Pa) conform EN 60704-2-13 51,0

Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	190
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	380
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	575
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	54,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	60,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μ Pa) conform EN 60704-2-13	33,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μ Pa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μ Pa) conform EN 60704-2-13	46,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μ Pa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830–1210
Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm	443
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
Înălțime boltă în mm	443
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	443
Adâncime boltă în mm	388
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	443
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	18,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Fișă standard montată	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător \leq 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,20
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•

DAH 2960 Escala

Hotă cu montare pe perete

cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



EAN: 4002516802327 / Numărul materialului: 12533960 /

Vechi Numărul materialului: 28H2960BD

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Accesorii furnizate

Clapetă unisens

•

Accesorii opționale



Filtru cu carbon activ

Nein

DAH 2960 Escala

Hotă cu montare pe perete

cu Con@ctivity și butoane smart pentru confort



DAH2960 Installation drawings