

DAH 4970 Sienna Hotă cu montare pe perete



- Motor ECO – cea mai silențioasă hotă de aragaz înclinată Miele, cu doar 50 dB
- Confort unic al utilizatorului – SmartControl și Con@ctivity
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Spațiu pentru cap – cu panou frontal, 898 mm mare
- Panou de design cu suprafață specială cu aspect de beton

cu regim de evacuare, nivel 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3



EAN: 4002516802419 / Numărul materialului: 12534090 /
Vechi Numărul materialului: 28H4970CD

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Aspect de beton
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	Filtru cărbune DKF 29
Design	
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile pe sticlă	•
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	28,2
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în Lx	260 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	660
Debit de aer la nivelul booster 2 (m ³ /h)	875
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0

DAH 4970 Sienna
Hotă cu montare pe perete



EAN: 4002516802419 / Numărul materialului: 12534090 /
Vechi Numărul materialului: 28H4970CD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	24,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	54,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	275
Debit de aer la Nivelul Intensive (m ³ /h) conform EN 61591	625
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	430
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Nivel de putere zgomot la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	73,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	76,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	32,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	59,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	62,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	830–1210
Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm	420
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	830
Lățime boltă în mm	898



DAH 4970 Sienna
Hotă cu montare pe perete



EAN: 4002516802419 / Numărul materialului: 12534090 /
Vechi Numărul materialului: 28H4970CD

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1210
Înălțime boltă în mm	420
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	420
Adâncime boltă în mm	381
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	420
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	18,0
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Fișă standard montată	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,22
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Nein

DAH 4970 Sienna
Hotă cu montare pe perete



DAH4970, DAH4980 Installation drawings