


TQ 1000 WP Nova Edition

Uscător cu pompă de căldură T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



- Testate pentru 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor
- Cu QuickPowerDry puteți usca rufe la tambur în doar 49 de minute*
- WoolDry asigură uscarea delicată în mașină a textilelor din lână
- SteamCare reduce timpul de călcat cu până la 50 % și împrospătează hainele
- Ecranul mare color M Touch Pro face utilizarea extrem de convenabilă

* Durata programului poate varia în funcție de încărcătură. Timpul a fost măsurat pentru 4 kg de articole cu nevoie minimă de călcare o umiditate reziduală de 30 %.




EAN: 4002516863762 / Numărul materialului: 12708640 /
Vechi Numărul materialului: 12Q10001EU1

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	stânga
Model	
Uscător cu pompă de căldură	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Design panou și ușă	BlackEffect
Versiune panou de comandă	Înclinat
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Rezultate uscare	
Uscare de precizie PerfectDry	•
Sistem de parfumare FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inversare inteligentă a tamburului	•
HygieneDry	•
Întreținere rufe delicate	
SilenceDrum	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Wash2Dry	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	Da
Text informativ	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Pachet acustic pentru zgomot minim	•
Rezervor de condens	•
Scurgere integrată pentru apa condensată	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+++
Mai economic decât valoarea de prag (24) pentru clasa eficienței energetice A+++	10%
Consum energetic anual în kWh	170
Durată în minute în programul standard	231
Zgomot în progr pt bumbac cu o încărcare compl în db(A) re1 pw	62
Clasă eficiență condensare	A

TQ 1000 WP Nova Edition

Uscător cu pompă de căldură T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry



EAN: 4002516863762 / Numărul materialului: 12708640 /

Vechi Numărul materialului: 12Q10001EU1


Consum de energie în kWh în programul standard Bumbac 1,44
Uscare normală cu încărcare maximă

EcoFeedback	•
Tehnologie EcoDry	•
Schimbător de căldură fără întreținere	•
Motor ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programe de uscare	
Automat	•
Bumbac (colorate)	•
ECO	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Spălare manuală a articolelor din mătase	•
Spălare manuală a articolelor din lână	•
Lână	•
Express	•
Denim	•
Îmbrăcămintă outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcămintă sport	•
Aer rece	•
Aer cald	•
Program pentru coș	•
Netezire	•
Lenjerie de pat	•
Cămăși/bluze	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Articole/pilote cu puf	•
Suplimente la uscare	
Anti-șifonare	•
Rotire delicată	•
Alarmă	•
DryCare 40	•
Favorite	•
Adăugare programe	•
Consum redus	•
Precălcare	•
Calitate	
Nervuri moi	•
Siguranță	
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Indicator golire recipient	•
Element de afișare curățare filtru	•
Interfață optică	•

TQ 1000 WP Nova Edition

Uscător cu pompă de căldură T2

9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




EAN: 4002516863762 / Numărul materialului: 12708640 /


Vechi Numărul materialului: 12Q10001EU1

Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1110
Greutate în kg	55
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Etanșat ermetic	•
Tip de agent de răcire	R290
Cantitate agent frigorific în kg	0,14
Potențial de încălzire globală a agentului de răcire în CO ₂ e	3
Potențial de încălzire globală al aparatului în CO ₂ e	0,44
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Flacon de parfum	•
Voucher pentru al doilea flacon cu parfum	•


TQ 1000 WP Nova Edition
Uscător cu pompă de căldură T2
9 kg | M Touch Pro | QuickPowerDry | SteamCare | WoolDry




T2 drawing, fascia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, fascia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm