

## WWB360 WCS PWash&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A -20 %\* | 8 kg | 1400 rpm | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516868156 / Numărul materialului: 12729500 /  
Vechi Numărul materialului: 11WB3601EU1

<b>Tip construcție</b>	
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
<b>Centrifugare</b>	
Viteză maximă de centrifugare	1400
<b>Design</b>	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Afișaj	DirectSensor alb, 7 segmente
<b>Întreținere rufe delicate</b>	
Încărcare în kg	8,0
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Mai economic decât valoarea de prag (52) pentru clasa eficienței energetice A	20%
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	38
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasa de eficiență a centrifugării (A–G)	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu de centrifugare; A–D)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	72
Durata programului „Eco 40–60” la capacitate nominală	219
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,60
<b>Programe spălare</b>	
QuickPowerWash	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Impermeabilizare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643

- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor\*
- Economisiți mai multă energie cu A -20 %\*\*
- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute\*\*\*
- Comandă completă din aplicație a mașinii de spălat cu Miele@home\*\*\*\*
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete\*\*\*\*\*

\* În timpul fazei de dezvoltare a seriei W1 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.com/20years

\*\* Cu 20 % mai economic decât valoarea de prag (52) pentru clasa de eficiență energetică A.

\*\*\* Aceasta se aplică tuturor mașinilor de spălat Miele care permit punerea în aplicare a parametrilor de proces și a celor aferenți mașinii prezentate în rezumatul buletinului de testare WL 1110/18.

\*\*\*\* Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.

\*\*\*\*\* Brevet EP 2 365 120



WWB360 WCS PWash&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A -20 %\* | 8 kg | 1400 rpm | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



EAN: 4002516868156 / Numărul materialului: 12729500 /

Vechi Numărul materialului: 11WB3601EU1

Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	80
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2

WWB360 WCS PWash&8kg

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A -20 %\* | 8 kg | 1400 rpm | QuickPowerWash | Miele@home | CapDosing



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm