

WSA123 WCS 8kg Active

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 rpm | CapDosing | tambur cu structură de fagure | AddLoad



EAN: 4002516868668 / Numărul materialului: 12729510 /
Vechi Numărul materialului: 11SA1231EU1

Tip construcție	
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1400
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Culoare buton rotativ	Alb lotus
Afișaj	EasyControl galben
Întreținere rufe delicate	
Încărcare în kg	8,0
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Mai economic decât valoarea de prag (52) pentru clasa eficienței energetice A	10%
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	43
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasa de eficiență a centrifugării (A-G)	B
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu de centrifugare; A-D)	A
Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW	72
Durata programului „Eco 40–60“ la capacitate nominală	219
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Programe spălare	
Bumbac (colorate)	•
Bumbac cu prespălare	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise/Denim	•
Îmbrăcăminte outdoor	•
Impermeabilizare	•
Clătire separată/Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Siguranță	
Sistem de protecție a apei	Watercontrol-System
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1054
Adâncime aparat excluzând ușa (pentru încorporare) în mm	600
Greutate în kg	80

- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Economisiți mai multă energie cu A -10 %**
- Gamă exclusivă CapDosing pentru diferite textile și pete***
- Tamburul cu structură de fagure asigură că rufe rămân în stare perfectă
- Adăugați sau eliminați articole în timpul ciclului de spălare cu AddLoad

* În timpul fazei de dezvoltare a seriei W1 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.com/20years

** cu 10 % mai economic decât valoarea de prag (52) pentru clasa de eficiență energetică A

*** Brevet EP 2 365 120



WSA123 WCS 8kg Active

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 rpm | CapDosing | tambur cu structură de fagure | AddLoad



EAN: 4002516868668 / Numărul materialului: 12729510 /

Vechi Numărul materialului: 11SA1231EU1

Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
-------------------------------	-----------

Tensiune în V	220-240
---------------	---------

Tensiune nominală siguranță în A	10
----------------------------------	----


Frecvență în Hz	50
-----------------	----

Lungime cablu de alimentare în m	2
----------------------------------	---

WSA123 WCS 8kg Active

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A -10 %* | 8 kg | 1400 rpm | CapDosing | tambur cu structură de fagure | AddLoad



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm