

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



- Motor ECO – cea mai silențioasă hotă de aragaz înclinată Miele, cu doar 50 dB*
- Conectarea în rețea cu Con@ctivity și Miele@home
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Spațiu pentru cap – cu panou frontal, 898 mm mare
- Potrivirea perfectă – panou din sticlă și boltă în aceeași culoare

* cu regim de evacuare, nivel 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3



EAN: 4002516866442 / Numărul materialului: 12744430 /
Vechi Numărul materialului: 28H4980ED

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 29
Design	
Culoare	Bej perlă
Evacuare laterală	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
SmartControl White	•
Comenzi	SmartControl White
Comutator de PORNIRE/OPRIRE	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	2
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Motor ECO (motor c.c.)	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	28,2
Clasă de eficiență fluideo-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	D
Curățare confortabilă	
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în lx	260 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591	660
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m³/h) conform EN 61591	875

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



EAN: 4002516866442 / Numărul materialului: 12744430 /

Vechi Numărul materialului: 28H4980ED

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	38,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	50,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	61,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	68,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	24,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	36,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	47,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	54,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	175
Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	275
Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	430
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591	625
Debit de aer la nivelul 2 Booster (m³/h) conform EN 61591	720
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	76,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	59,0
Putere sunet la nivelul 2 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	62,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	32,0

Siguranță

Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•

Date tehnice

Lățime boltă în mm	898
--------------------	-----

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



EAN: 4002516866442 / Numărul materialului: 12744430 /

Vechi Numărul materialului: 28H4980ED

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm 830–1210

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 420

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) 830

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm 1210

Înălțime boltă în mm 420

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 420

Adâncime boltă în mm 381

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 420

Greutate netă în kg 18,0

Lungime cablu de alimentare în m 1,3

Fișă standard montată •

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Număr de faze 1

Putere electrică totală în kW 0,22

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Racord tubulatură de evacuare în spate •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150



Accesorii furnizate

Clapetă unisens •

DAH 4980 Sienna

Hotă cu montare pe perete

Cu niveluri foarte scăzute de zgomot și panou din sticlă elegantă bej perlat



DAH4970, DAH4980 Installation drawings