

DAE 1530

Unitate de evacuare

cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



- Design personalizat pentru bucătărie – complet integrat, lăț. de 532 mm
- Puternic – 415 m³/h la cel mai înalt nivel
- Bandă LED pentru iluminare uniformă
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Numărul materialului: 12760940 /
Vechi Numărul materialului: 28E1530SD

Tip construcție	
Sistem de evacuare integrat	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUU 150, DUU 151
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 32-P
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile pe sticlă	•
Comenzi	EasySwitch
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	72,2
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	B
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Clasă de eficiență fluido-dinamică	B
Clasa eficienței iluminării	A
Curățare confortabilă	
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsimi din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	1
Iluminare	
Număr x W	1 x 3,2 W
Intensitatea luminii în lx	360 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Suflantă	
Număr de ventilatoare	1
Suflantă cu funcție dublă	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	215
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	415
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	675
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	65,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0

DAE 1530

Unitate de evacuare

cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



EAN: 4002516872016 / Numărul materialului: 12760940 /

Vechi Numărul materialului: 28E1530SD

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	34,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
---	------

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) la 20 µPa) conf. cu EN 60704-2-13	51,0
--	------

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591	200
---	-----

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591	295
---	-----

Debit de aer la Nivelul Intensive (m³/h) conform EN 61591	630
---	-----

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591	395
---	-----

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	46,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	59,0
--	------

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	71,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	39,0
---	------

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13	45,0
---	------

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) la 20 µPa) conf. cu EN 60704-2-13	57,0
--	------

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13	32,0
---	------

Siguranță

Oprire de siguranță	•
---------------------	---

Date tehnice

Lățime boltă în mm	532
--------------------	-----

Înălțime boltă în mm	50
----------------------	----

Adâncime boltă în mm	372
----------------------	-----

Greutate netă în kg	9,0
---------------------	-----

Lungime cablu de alimentare în m	1,5
----------------------------------	-----

Fișă standard montată	•
-----------------------	---

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
---	-----

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
--	-----

Număr de faze	1
---------------	---

Putere electrică totală în kW	0,20
-------------------------------	------

Tensiune în V	230
---------------	-----

Tensiune nominală siguranță în A	10
----------------------------------	----

Frecvență în Hz	50
-----------------	----

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus	•
--------------------------------------	---

Racord tubulatură de evacuare în spate	•
--	---

Diametrul conductei de evacuare în mm	150
---------------------------------------	-----


Accesorii furnizate

Clapetă unisens	•
-----------------	---

DAE 1530

Unitate de evacuare

cu comenzi EasySwitch pentru utilizarea confortabilă



DAE1530, DAE1535 Installation drawing