

KFN 7934 D

Combină frigorifică XXL încorporabilă, înălțime nișă 194 cm
cu DailyFresh și NoFrost în 75 cm lățime pentru mult spațiu de stocare.



- 45% mai mult volum în aparatul frigorific – Frigider încorporat XXL#
- Sertar spațios cu control umiditate – DailyFresh
- Compart. iluminat cu LED-uri optim și fără întreținere necesară
- Fără gheață pe alimente și fără dezghețare, cu tehnologia NoFrost
- Distribuire uniformă a temp. la interiorul aparatului – DynaCool



EAN: 4002516880783 / Numărul materialului: 12790400 /
Vechi Numărul materialului: 38793400EU1

Informații generale	
Identificator de model	KFN 7934 D
Număr material producător	12790400
Număr EAN	4002516880783
Clasă de marketing	Gold
Categorie de aparate electrocasnice	
Combină frigorifică	•
Tip construcție	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
Design	
Iluminat în compartimentul congelator	LED
Confortul utilizatorului	
Iluminat frigider	LED
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de menținere a proapețimii	DailyFresh
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Comenzi	
Concept funcțional	TouchControl
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Nr. zone de temperatură	2
Mod Sabat	•
Frigider/Compartiment frigider	
Nr. de rafturi	5
Nr. de sertare pentru legume-fructe	2
Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve	3
Grilaje ușă pentru sticle	1
Rafturi ușă	4
Congelator/Secțiune congelator	
Număr de sertare de congelator	3
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	D
Consum energetic anual în kWh	233,97
Consum de energie în 24 h în kWh	0,56
Siguranță	
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	710

KFN 7934 D

Combină frigorifică XXL încorporabilă, înălțime nișă 194 cm
cu DailyFresh și NoFrost în 75 cm lățime pentru mult spațiu de stocare.



EAN: 4002516880783 / Numărul materialului: 12790400 /
Vechi Numărul materialului: 38793400EU1

Lățime maximă nișă în mm	718
Înălțime minimă nișă în mm	1935
Înălțime maximă nișă în mm	1943
Adâncime nișă în mm	560
Lățime aparat electrocasnic în mm	708
Înălțime aparat electrocasnic în mm	1935
Adâncime aparat electrocasnic în mm	548
Greutate în kg	72,8
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	20
Greutatea maximă a ușii frontale – congelator în kg	19
Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	284
Compartiment congelator 4* în l	98
Capacitate utilă totală în l	382
Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore	13
Capacitate congelator în kg/24 ore	10,00
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A-D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	33
Consum de curent (mA)	1000
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,3
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă de ouă	•
Tavă pentru cuburi de gheață	•

