

K 7777 B

Frigider încorporabil, înălțime nișă 178 cm

FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – umidificare activă pt prospețime perfectă.



- Proaspăt de 5x mai mult cu umidif. act. – PerfectFresh Active
- Ilum. regl. individual pt rafturi din sticlă cu FlexiLight 2.0
- Distribuire uniformă a temp. la interiorul aparatului – DynaCool
- Înălțimile rafturilor pentru ușă pot fi reglate individual
- Fără form. viz. de condens dat. peretelui post. CleanSteel uscat



EAN: 4002516895336 / Numărul materialului: 12819500 /  
Vechi Numărul materialului: 36777702EU1

<b>Informații generale</b>	
Identificator de model	K 7777 B
Număr material producător	12819500
Număr EAN	4002516895336
Clasă de marketing	Platinum
<b>Categorie de aparate electrocasnice</b>	
Frigider	•
<b>Tip construcție</b>	
Aparat electrocasnic încastrat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
<b>Design</b>	
Iluminat în zona de răcire a frigiderului	FlexiLight 2,0
Iluminare ventilator	•
Iluminare sistem de menținere a prospețimii	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Sistem de menținere a prospețimii	PerfectFresh Active
Ușă interioară ajustări fine	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Modul de petrecere	•
Modul de vacanță	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dozator de apă/gheață cu racord la apă curentă	Nu
<b>Comenzi</b>	
Concept funcțional	FreshTouch
Compartimentul de frigider poate fi oprit	Da
SuperCool	•
Nr. zone de temperatură	2
Mod Sabat	•
<b>Frigider/Compartiment frigider</b>	
Nr. de rafturi	7
inclusiv numărul de rafturi despărțite (FlexiBoard)	1
din care iluminate	4
Grătar pentru sticle din metal cromat	•
Nr. de sertare pentru legume-fructe	3
Perete posterior uscat	CleanSteel
Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve	3
Grilaje ușă pentru sticle	2
Rafturi ușă	5
<b>Eficiență</b>	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	B
Consum energetic anual în kWh	79,57
Consum de energie în 24 h în kWh	0,21

K 7777 B

Frigider încorporabil, înălțime nișă 178 cm

FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – umidificare activă pt prospețime perfectă.



EAN: 4002516895336 / Numărul materialului: 12819500 /  
Vechi Numărul materialului: 36777702EU1

<b>Siguranță</b>	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă optică pentru ușă	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570
Înălțime minimă nișă în mm	1772
Înălțime maximă nișă în mm	1788
Adâncime nișă în mm	550
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	559 x 1770 x 546
Lățime aparat electrocasnic în mm	559
Înălțime aparat electrocasnic în mm	1770
Adâncime aparat electrocasnic în mm	546
Greutate în kg	72,7
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă
Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	26
Clasa climatică	SN-T
Compartiment frigider în l	296
incluzând și zona PerfectFresh în l	98
Din care compartiment câmară în l	296
Capacitate utilă totală în l	296
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	A
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	29
Consum de curent (mA)	1200
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50-60
Lungime cablu de alimentare în m	2,2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Tavă de ouă	•
Cutie organizare PerfectFresh	•

## K 7777 B

Frigider încorporabil, înălțime nișă 178 cm

FlexiLight 2.0, PerfectFresh Active – umidificare activă pt prospețime perfectă.

