

G 7040 SC Front AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Cea mai bună clasă de eficiență energetică A – econ. energie și ecologică
- Utilizare excelentă spațiu – tava 3D MultiFlex mai mult spațiu pt vesela dvs.
- Mai multe informații și conectare în rețea aparatelor electrocasnice – Miele@home
- Complet uscat – Miele uscare AutoOpen
- Mașină de spălat vase Fresh water – consumă doar 6.0 l la programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose



EAN: 4002516918431 / Numărul materialului: 12870410 /
Vechi Numărul materialului: 21704018OE1

Informații generale	
Identificator de model	G 7040 SC Front AutoDos
Număr material producător	12870410
Număr EAN	4002516918431
Clasa	Gold
Model	
Mașină de spălat vase de sine stătătoare	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Parte frontală CleanSteel
Versiune panou de comandă	Panou frontal drept
Tip comandă	Butoane selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	AutoClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator de funcționare	Afișaj
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Putere nominală cu start întârziat în W	0,90
Putere nominală în stare oprită în W	0,30
Putere nominală în stare standby în W	0,30
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,90
Număr de poziții	14
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare cu funcție AutoOpen	•

G 7040 SC Front AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516918431 / Numărul materialului: 12870410 /

Vechi Numărul materialului: 21704018OE1

SensorDry	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Design coș	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Blocare de siguranță	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	845
Maxim înălțime nișă în mm	880
Adâncime nișă în mm	600
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	845
Adâncime aparat electrocasnic în mm	600
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	119,5
Greutate netă în kg	57,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1

G 7040 SC Front AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516918431 / Numărul materialului: 12870410 /

Vechi Numărul materialului: 21704018OE1

Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70

Accesorii furnizate


1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), polski, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar
---	--

G 7040 SC Front AutoDos

Mașini de spălat vase de sine stătătoare
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)