

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

A | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



- Testat pentru echivalentul unei durate de viață de 20 de ani*
- Cea mai bună clasă de eficiență energetică A — econ. energie și ecologică
- Confortabil, rezultate bune, perfect pt. utilizare zilnică — coșuri ExtraComfort
- Confortabil, eficient, sustenabil — rezultate perfecte cu dozare automată a detergentului de la PowerDisk
- Mai multe informații și conectare în rețea aparaturilor electrocasnice— Miele@home
- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră — QuickPowerWash

* În timpul fazei de dezvoltare a seriei G 5000 și G 7000 de mașini de spălat vase, Miele a testat modele și componente centrale în 5600 de cicluri de spălare (= 280 de cicluri de spălare pe an pe o perioadă de 20 de ani) în diverse programe. Mai multe informații sunt disponibile pe: miele.ro/20ani



EAN: 4002516918486 / Numărul materialului: 12870520 /
Vechi Numărul materialului: 217085620E1

Informații generale	
Identificator de model	G 7085 SCVi XXL AutoDos
Număr material producător	12870520
Număr EAN	4002516918486
Clasa	Gold
Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Mașină de spălat vase XXL	•
Design	
Culoare panou de comandă	Oțel inoxidabil.
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Butoane selectare progr.
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	AutoClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator de funcționare	optic și acustic
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,4
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,54
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	54
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,29
Durata programului ECO în minute	230
Putere nominală cu start întârziat în W	0,90
Putere nominală în stare oprită în W	0,30
Putere nominală în stare standby în W	0,30
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,90
Număr de poziții	14
Clasă de emisii de zgomot	B
Emisii de zgomot în dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

A | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516918486 / Numărul materialului: 12870520 /

Vechi Numărul materialului: 21708562OE1

Calitatea rezultatelor

Mașină de spălat vase cu apă proaspătă

•

Uscare cu funcție AutoOpen

•

SensorDry

•

Uscare activă prin condensare

•

BrilliantGlassCare

•

Programe spălare

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automat

•

ComfortWash 45 °C

•

Intensiv 75 °C

•

PowerWash

•

ComfortWash+ 55 °C

•

Delicat

•

ExtraQuiet 39 dB(A)

•

Îngrijire aparat

•

Clătire sare

•

Opțiunile pt. spălarea vaselor

AutoDos

•

BottleClean

•

Rapid

•

IntenseZone

•

Curățare suplimentară

•

Uscare suplimentară

•

Design coș

Încărcare tacâmuri

Tavă 3D MultiFlex

Suport FlexCare pentru pahare

2

Suport pentru cești FlexCare

1

Design coș

ExtraComfort

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL Assist

•

Siguranță

Sistem Waterproof

•

Indicator luminos pentru filtru

•

Date tehnice

Minim lățime nișă în mm

600

Lățime maximă nișă în mm

600

Minim înălțime nișă în mm

845

Maxim înălțime nișă în mm

910

Adâncime nișă în mm

550

Lățime aparat electrocasnic în mm

598

Înălțime aparat electrocasnic în mm

845

Adâncime aparat electrocasnic în mm

550

Adâncimea cu ușa deschisă în cm

120,5

Greutate netă în kg

48,0

Putere electrică totală în kW

2,00

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

A | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



EAN: 4002516918486 / Numărul materialului: 12870520 /

Vechi Numărul materialului: 21708562OE1

Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungimea furtunului de admisie apă în m	1,50
Lungimea furtunului de evacuare apă în m	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0
Greutate max. panou frontal în kg	12,0

Accesorii furnizate

1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•


Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), polski, română, srpski, slovenčina, čeština, magyar
---	--

G 7085 SCVi XXL AutoDos

Mașină de spălat vase integrată complet XXL

A | 43 dB | Sertar pentru tacâmuri | Coșuri ExtraComfort | AutoDos | Miele@home



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)