

Triflex HX3 Cat & Dog Aspiratoare cu acumulator

putere mare de aspirare | timp de funcționare de până la 70 min | recunoaștere pardoseli | HEPA | accesorii de îndepărtare a părului de animale



- Îndepărtare a prafului până la >99,99%* pentru o curățare temeinică și igienică
- Mod Boost: pentru curățarea mai rapidă a zonelor foarte murdare
- Timp de funcționare: până la 70 de minute*** cu un acumulator litiu-ion VARTA.
- Design patentat*** 3-în-1, inclusiv depozitare autonomă în poziție verticală
- Filtru HEPA: 99,999%**** filtrare a aerului de evacuare, pentru aer curat
- FloorDetect: recunoaștere automată a pardoselii și reglarea puterii
- BrilliantLight: LED frontal extrem de puternic pentru o precizie maximă de detectare a prafului
- Afișaj: prezintă timpul rămas și date importante, pentru o aspirare fără stres
- Twist2open: pentru golirea igienică și ușoară a recipientului pentru praf
- Dezvoltat cu atenție și fabricat în Germania de Miele & Cie. KG
- Perie Electro Compact pentru îndepărtarea părului de animale de companie

* La îndepărtarea prafului de pe pardoseli tari cu rosturi, praful este îndepărtat > 100% cu nivelul de putere HI, măsurat în conformitate cu IEC 62885-4:2024

** Valabil pentru nivelul de putere MIN fără peria electrică Multi Floor XXL conectată

*** Brevet: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% în conformitate cu IEC 62885-4:2020/ HEPA în conformitate cu EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922728 / Numărul materialului: 12878350 /
Vechi Numărul materialului: 41WDLO32EU2

Informații generale	
Identificator de model	Triflex HX3 Cat & Dog
Număr material producător	12878350
Număr EAN	4002516922728
Tip construcție	
Aspiratoare verticale de mână fără cablu	•
Marcă produs	Triflex HX3
Tip motor	Digital Efficiency Motor
Tip produs	SWDLO
Tipul și designul aparatului	
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Curățare	
Tehnologie Vortex	•
Perie electrică MultiFloor XXL SEB 435 cu BrilliantLight	•
Confortul utilizatorului	
Sistem de staționare pentru pauzele în timpul aspirării	•
Acumulator Li-Ion de schimb	•
Design 3 în 1	•
Sistem de filtrare	
ComfortClean	•
Filtru de evacuare	Filtru HEPA pentru o viață întreagă
Volum sac de praf în l	0,5
Date tehnice	
Tip baterie	Li-ion
Capacitate nominală a bateriei în mAh	2500
Volum în dB	74,0
Lățimea în mm	260
Înălțimea în mm	1297
Adâncime în mm	280
Greutate în kg	3,6
Volți	25,2
Durată de funcționare nivel de putere ridicat PowerUnit solo	70
Durată de funcționare nivel de putere scăzut cu accesorii electronice	38
Durată de funcționare nivel de putere ridicat cu accesorii electronice	15
Suprafață de curățare în m ²	160
Timp de reîncărcare în min.	240
Accesorii furnizate	
Perie de praf HX-DB	•
Duză pentru tapițerie XL HX-UN	•
Duză pentru spații înguste HX-CN	•
Perie electrică MultiFloor XXL cu BrilliantLight	•
Instrument de curățare	Nu
Montare pe perete	•
Sursă de energie electrică	•
Agent de curățare universal (ml)	500

Triflex HX3 Cat & Dog

Aspiratoare cu acumulator

putere mare de aspirare | timp de funcționare de până la 70 min | recunoaștere pardoseli | HEPA | accesorii de îndepărtare a părului de animale



EAN: 4002516922728 / Numărul materialului: 12878350 /

Vechi Numărul materialului: 41WDL032EU2

HX-EC 10 Electro Compact