

Triflex HX3 Plus Aqua

Aspiratoare cu acumulator

putere mare de aspirare | autonomie de până la 140 min | recunoaștere tip de pardoseală | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: curățare în profunzime și lumină la 360°, pentru o curățare temeinică
- Îndepărtare a prafului până la >99,99%* pentru o curățare temeinică și igienică
- Mod Boost: pentru curățarea mai rapidă a zonelor foarte murdare
- Timp de funcționare: până la 140 de minute*** cu un acumulator litiu-ion VARTA.
- Design patentat*** 3-în-1, inclusiv depozitare autonomă în poziție verticală
- Filtru HEPA: 99,999%**** filtrare a aerului de evacuare, pentru aer curat
- FloorDetect: recunoaștere automată a pardoselii și reglarea puterii
- BrilliantLight: LED frontal extrem de puternic pentru o precizie maximă de detectare a prafului
- Afișaj: prezintă timpul rămas și date importante, pentru o aspirare fără stres
- Twist2open: pentru golirea igienică și ușoară a recipientului pentru praf
- Dezvoltat cu atenție și fabricat în Germania de Miele & Cie. KG
- Set Premium: include instrumentul de îngrijire a podelei și a doua baterie

* La îndepărtarea prafului de pe pardoseli tari cu rosturi, praful este îndepărtat > 100% cu nivelul de putere HI, măsurat în conformitate cu IEC 62885-4:2024

** Valabil pentru nivelul de putere MIN fără peria electrică Multi Floor XXL conectată și dacă se utilizează 2 acumulatori.

*** Brevet: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% în conformitate cu IEC 62885-4:2020/HEPA în conformitate cu EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922766 / Numărul materialului: 12878390 /
Vechi Numărul materialului: 41WDLO36EU2

Informații generale	
Identificator de model	Triflex HX3 Plus Aqua
Număr material producător	12878390
Număr EAN	4002516922766
Tip construcție	
Aspiratoare verticale de mână fără cablu	•
Marcă produs	Triflex HX3
Tip motor	Digital Efficiency Motor
Tip produs	SWDLO
Tipul și designul aparatului	
Culoare	Negru obsidian
Curățare	
Tehnologie Vortex	•
Perie electrică Multi Floor XXL SEB 435 cu BrilliantLight	•
Confortul utilizatorului	
Sistem de staționare pentru pauzele în timpul aspirării	•
Acumulator Li-Ion de schimb	•
Funcție 3 în 1	•
Sistem de filtrare	
ComfortClean	•
Filtru de evacuare	Filtru HEPA pentru o viață întreagă
Volum sac de praf în l	0,5
Date tehnice	
Tip baterie	Li-ion
Capacitate nominală a bateriei în mAh	2500
Volum în dB	74,0
Lățimea în mm	260
Înălțimea în mm	1297
Adâncime în mm	280
Greutate în kg	3,6
Volți	25,2
Timp de funcționare faza minim PowerUnit solo	2 x 70
Timp de funcționare faza minim cu accesorii electronice	2 x 38
Timp de funcționare faza maxim cu accesorii electronice	2 x 15
Suprafață de curățare în m ²	2 x 160
Timp de reîncărcare în min.	240
Accesorii furnizate	
Perie electrică Multi Floor XXL cu BrilliantLight	•
Instrument de curățare	Nu
Montare pe perete	•
Sursă de energie electrică	•
Baterie suplimentară	•
Rola moale îngrijire pardoseli	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Agent de curățare universal (ml)	500

Triflex HX3 Plus Aqua

Aspiratoare cu acumulator

putere mare de aspirare | autonomie de până la 140 min | recunoașterea tipului de pardoseală | HEPA | AquaTwister

