

G 7651 SCVi AutoDos

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



- Economisiți energie, red. cost. — acțion. susten. cu eticheta A-10 %
- Mai multe informații și conectare în rețea aparaturilor electrocasnice— Miele@home
- Emisii sonore incredibil de scăzute de doar ?? dB(A)
- Mașină de spălat vase Fresh water — consumă doar ?? la programul automat
- Convenabil, rezult. bune, perfect pt. utilizare zilnică — coșuri ExtraComfort



EAN: 4002516937609 / Numărul materialului: 12906880 /
Vechi Numărul materialului: 21765162OE1

Model	
Mașină de spălat vase integrată complet	•
Mașină de spălat vase de 60 cm	•
Design	
Culoare panou de comandă	Negru obsidian
Versiune panou de comandă	Panou frontal complet integrat
Tip comandă	Taste tactile
Afișaj	Afișaj text 1 rând
Culoare afișaj	Alb
MultiLingua	•
Confort	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Dozare automată cu PowerDisk	•
Mecanism închidere ușă	AutoClose
Afișare timp rămas	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Indicator luminos în timpul funcționării	optic și acustic, controlul volumului
Selectare limbă de afișare	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum apă în programul automat în l de la	6,0
Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri	8,2
Consum de electricitate în programul ECO în kWh	0,48
Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program	49
Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă	0,31
Durata programului ECO în minute	270
Număr de poziții	14
Clasă de emisii de zgomot	B
FlexiTimer cu EcoStart	•
EcoFeedback	•
Tehnologie EcoPower	•
Igienă dovedită	•
Racord apă caldă	•
Încărcare pe jumătate	•
Putere în starea de așteptare (mod repaus)	0,30
Calitatea rezultatelor	
Mașină de spălat vase cu apă proaspătă	•
Uscare cu funcție AutoOpen	•
SensorDry	•
Uscare activă prin condensare	•
BrilliantGlassCare	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automat	•

G 7651 SCVi AutoDos

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516937609 / Numărul materialului: 12906880 /

Vechi Numărul materialului: 21765162OE1

ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicat	•
Igienă	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Îngrijire aparat	•
Clătire sare	•
Opțiunile pt. spălarea vaselor	
AutoDos	•
BottleClean	•
Rapid	•
IntenseZone	•
Curățare suplimentară	•
Uscare suplimentară	•
Design coș	
Încărcare tacâmuri	Tavă 3D MultiFlex
Suport FlexCare pentru pahare	2
Suport pentru cești FlexCare	1
Design coș	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Siguranță	
Sistem Waterproof	•
Indicator luminos pentru filtru	•
Date tehnice	
Minim lățime nișă în mm	600
Lățime maximă nișă în mm	600
Minim înălțime nișă în mm	805
Maxim înălțime nișă în mm	870
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	598
Înălțime aparat electrocasnic în mm	805
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	116,5
Greutate netă în kg	48,0
Putere electrică totală în kW	2,00
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Standard de frecvență electrică	50
Lungime furtun de admisie apă în cm	1,50
Lungime furtun de evacuare apă în cm	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	1,70
Greutate min. panou frontal în kg	4,0

G 7651 SCVi AutoDos

Mașini de spălat vase complet integrate

cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



EAN: 4002516937609 / Numărul materialului: 12906880 /

Vechi Numărul materialului: 21765162OE1

Greutate max. panou frontal în kg	11,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.]	7,0
[se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.]	14,0

Accesorii furnizate


1 x PowerDisk	•
Voucher pentru 6 x PowerDisk	•

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština
---	--

G 7651 SCVi AutoDos

Mașini de spălat vase complet integrate
cu dozare automată datorită AutoDos cu PowerDisk integrat.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)