


KM 8463 FX

Plită cu inducție autonomă

592 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex



- 4 arzătoare, inclusiv 1 zonă de gătit puternică PowerFlex
- Setări precise datorită cursorului central SingleSlide, incl. conectare în rețea
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster
- O lățime de 592 mm pentru instalare la nivel


EAN: 4002516951117 / Numărul materialului: 12911390 /
Vechi Numărul materialului: 26184631D

Informații generale	
Identificator de model	KM 8463 FX
Număr material producător	12911390
Număr EAN	4002516951117
Clasă de marketing	Gold
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Integrat la nivelul blatului	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	4
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Arzător PowerFlex
Dimensiune în mm	Ø 120 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 100-160
Valoare nominală max. în W	1400
Putere nominală amplificare max. în W	2200
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 120 – 190
Valoare nominală max. în W	1850
Putere nominală amplificare max. în W	3000
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	4200
Putere nominală amplificare max. în W	7360
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	SingleSlide
Culoare afișaj	Galben
Recunoaștere permanentă vas	•

KM 8463 FX

Plită cu inducție autonomă

592 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex



EAN: 4002516951117 / Numărul materialului: 12911390 /
Vechi Numărul materialului: 26184631D

Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•

Eficiență și durabilitate

Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10

Curățare confortabilă

Vitroceramică ușor de curățat	•
-------------------------------	---

Siguranță

Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•

Date tehnice

Dimensiuni (Î x L x A) în mm	51 x 592 x 492
Dimensiuni (L x A) în mm	592 x 51 x 492
Dimensiuni în mm (lățime)	592
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	492
Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață	570 mm - 570 mm x 470 mm - 470 mm
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	570/596 x 470/496
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	570 mm - 570 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	470 mm - 470 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	570
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	470
Greutate în kg	10
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	596
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	496
Putere electrică totală în kW	7,36
Lungime cablu de alimentare în m	1,6

KM 8463 FX
Plită cu inducție autonomă
592 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex




EAN: 4002516951117 / Numărul materialului: 12911390 / Vechi Numărul materialului: 26184631D	
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da

KM 8463 FX

Plită cu inducție autonomă

592 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex



KM8463FX flush (*Fußnote) (Installation drawing)