

KM 8484 FL

Plită cu inducție autonomă

806 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex XL



- 5 zone de gătit, inclusiv 1 zonă de gătit puternică PowerFlex XL
- Setări precise datorită cursorului central SingleSlide, incl. conectare în rețea
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster
- O lățime de 806 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel

EAN: 4002516951711 / Numărul materialului: 12911460 /
Vechi Numărul materialului: 26184841D

Informații generale	
Identificator de model	KM 8484 FL
Număr material producător	12911460
Număr EAN	4002516951711
Clasă de marketing	Gold
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Integrat la nivelul blatului	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	5
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	5
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	2
Tip	Zonă de gătit PowerFlex XL
Dimensiune în mm	Ø 120 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 100-160
Valoare nominală max. în W	1400
Putere nominală amplificare max. în W	2200
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 120 – 190
Valoare nominală max. în W	1850
Putere nominală amplificare max. în W	3000
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	Centrat
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 140-220
Valoare nominală max. în W	2300
Putere nominală amplificare max. în W	3650
al 4-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Dimensiune în mm	230x460
Valoare nominală max. în W	4200
Putere nominală amplificare max. în W	7360

KM 8484 FL

Plită cu inducție autonomă

806 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex XL



EAN: 4002516951711 / Numărul materialului: 12911460 /
Vechi Numărul materialului: 26184841D

Confortul utilizatorului

Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin comenzi cu senzori	SingleSlide
Culoare afișaj	Galben
Recunoaștere permanentă vas	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•

Eficiență și durabilitate

Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10

Curățare confortabilă

Vitroceramică ușor de curățat	•
-------------------------------	---

Siguranță

Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•

Date tehnice

Dimensiuni (Î x L x A) în mm	51 x 800 x 520
Dimensiuni (L x A) în mm	800 x 51 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață	750 mm - 780 mm x 490 mm - 500 mm
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	780/804 x 500/524
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	750 mm - 780 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	490 mm - 500 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780



KM 8484 FL
Plită cu inducție autonomă
806 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex XL




EAN: 4002516951711 / Numărul materialului: 12911460 / Vechi Numărul materialului: 26184841D	
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	13
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	7,36
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da


KM 8484 FL

Plită cu inducție autonomă

806 mm | Zone de gătit individuale și zonă de gătit PowerFlex XL



KM8484FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8484FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)