


KM 8585 FL MattFinish  
Plită cu inducție autonomă  
800 mm | Zonă de gătit PowerFlex | M Sense ready | MattFinish




- Suprafață mată rezistentă pentru un design sofisticat al bucătăriei – MattFinish
- Zone de gătit 6, incl. 3 zone de gătit PowerFlex puternice
- Setări precise cu 6 glisoare MultiSlide, inclusiv conectare inteligentă în rețea
- Pregătit pentru asistență la gătit și prăjit cu vasele M Sense – MSense pregătit
- O lățime de 800 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster

EAN: 4002516951735 / Numărul materialului: 12911540 /  
Vechi Numărul materialului: 26185852D

Informații generale	
Identificator de model	KM 8585 FL MattFinish
Număr material producător	12911540
Număr EAN	4002516951735
Clasă de marketing	Gold
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru mat
Suprafață rezistentă la zgârieturi	MattFinish
Integrat la nivelul blatului	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	6
Număr de zone de gătit	3
Număr maxim de vase	6
Zone de gătit PowerFlex	
Nr.	6
Tip	Arzător PowerFlex
Dimensiune în mm	Ø 120 – 230
Valoare nominală max. în W	2100
Putere nominală amplificare max. în W	3650
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	4200
Putere nominală amplificare max. în W	7360
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	Centrat
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	4200
Putere nominală amplificare max. în W	7360
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
M Sens este gata	•

KM 8585 FL MattFinish  
Plită cu inducție autonomă  
800 mm | Zonă de gătit PowerFlex | M Sense ready | MattFinish




EAN: 4002516951735 / Numărul materialului: 12911540 /  
Vechi Numărul materialului: 26185852D

Operare prin comenzi cu senzori	MultiSlide
Culoare afișaj	Galben
Detectare inteligentă a vasului de gătit	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Programe de asistență	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10
<b>Curățare confortabilă</b>	
Vitroceramică ușor de curățat	•
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	51 x 800 x 520
Dimensiuni (L x A) în mm	800 x 51 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	800
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață	780 mm x 500 mm
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	780/804 x 500/524
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	780 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	780
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	15
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	804

KM 8585 FL MattFinish

Plită cu inducție autonomă

800 mm | Zonă de gătit PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



EAN: 4002516951735 / Numărul materialului: 12911540 /  
Vechi Numărul materialului: 26185852D

Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel 524

Putere electrică totală în kW 11,04

Lungime cablu de alimentare în m 1,6


Tensiune în V 230

Frecvență în Hz 50-60


#### Accesorii furnizate

Cablu de alimentare Da

KM 8585 FL MattFinish  
 Plită cu inducție autonomă  
 800 mm | Zonă de gătit PowerFlex | M Sense ready | MattFinish



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,  
 KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (\*Fußnote)  
 Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,  
 KM8585-2FL MattFinish, flush (\*Fußnote) (Installation  
 drawing)