

KM 8685 FL

Plită cu inducție autonomă

800 mm | Suprafață completă | M Sense ready



- Inducție pe întreaga suprafață, pentru până la 6 vase de gătit
- Setări precise cu 6 glisoare MultiSlide, inclusiv conectare inteligentă în rețea
- Pregătit pentru asistență la gătit și prăjit cu vasele M Sense – MSense pregătit
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster
- O lățime de 800 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel

EAN: 4002516951759 / Numărul materialului: 12911650 /  
Vechi Numărul materialului: 26186851D

Informații generale	
Identificator de model	KM 8685 FL
Număr material producător	12911650
Număr EAN	4002516951759
Clasă de marketing	Platinum
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Integrat la nivelul blatului	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	6
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Se poate selecta în funcție de necesități
Tip	Zonă completă
Dimensiune în mm	740x380
Valoare nominală max. în W	2600
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
M Sens este gata	•
Operare prin comenzi cu senzori	MultiSlide
Culoare afișaj	Alb
Detectare inteligentă a vasului de gătit	•
Mod profesional	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Programe de asistență	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10

KM 8685 FL

Plită cu inducție autonomă

800 mm | Suprafață completă | M Sense ready



EAN: 4002516951759 / Numărul materialului: 12911650 /

Vechi Numărul materialului: 26186851D

<p>Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute</p>	10
<p>Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute</p>	10
<p><b>Curățare confortabilă</b></p>	
<p>Vitroceramică ușor de curățat</p>	•
<p><b>Siguranță</b></p>	
<p>Oprire de siguranță</p>	•
<p>Funcția de blocare</p>	•
<p>Blocare comenzi</p>	•
<p>Ventilator de răcire integrat</p>	•
<p>Protecție la supraîncălzire</p>	•
<p>Indicator de căldură reziduală</p>	•
<p><b>Date tehnice</b></p>	
<p>Dimensiuni (Î x L x A) în mm</p>	51 x 800 x 520
<p>Dimensiuni (L x A) în mm</p>	800 x 51 x 520
<p>Dimensiuni în mm (lățime)</p>	800
<p>Dimensiuni în mm (înălțime)</p>	51
<p>Dimensiuni în mm (adâncime)</p>	520
<p>Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață</p>	780 mm x 500 mm
<p>Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru</p>	780/804 x 500/524
<p>Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm</p>	51
<p>Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață</p>	780 mm
<p>Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață</p>	500 mm
<p>Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel</p>	780
<p>Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel</p>	500
<p>Greutate în kg</p>	19
<p>Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel</p>	804
<p>Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel</p>	524
<p>Putere electrică totală în kW</p>	11,00
<p>Lungime cablu de alimentare în m</p>	1,6
<p>Tensiune în V</p>	230
<p>Frecvență în Hz</p>	50-60
<p><b>Accesorii furnizate</b></p>	
<p>Cablu de alimentare</p>	Da

