

KM 8895 FL Diamond&MSense

Plită cu inducție autonomă

936 mm | Suprafață completă | Voucher vase de gătit M Sense | DiamondFinish | Linie de lumină



- Nimic nu dă în foc și nimic nu se arde-Vasele M Sense (voucher pt. set de bază)
- Inducție pe întreaga suprafață, pt până la 6 vase de gătit, și lumină ambientală
- Finisaj rezistent – Hard-wearing finish – DiamondFinish
- Setări precise cu 6 glisoare MultiSlide, inclusiv conectare inteligentă în rețea
- O lățime de 936 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster

EAN: 4002516952039 / Numărul materialului: 12911720 /
Vechi Numărul materialului: 26188951D

Informații generale	
Identificator de model	KM 8895 FL Diamond&MSense
Număr material producător	12911720
Număr EAN	4002516952039
Clasă de marketing	Diamond
Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru grafit
Suprafață rezistentă la zgârieturi	DiamondFinish
Integrat la nivelul blatului	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Linia deschisă la culoare	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	1
Număr maxim de vase	6
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Se poate selecta în funcție de necesități
Tip	Zonă completă
Dimensiune în mm	870x380
Valoare nominală max. în W	2600
Putere nominală amplificare max. în W	3650
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Con@ctivity	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
M Sens este gata	•
Operare prin comenzi cu senzori	MultiSlide
Culoare afișaj	Alb
Detectare inteligentă a vasului de gătit	•
Mod profesional	•
Funcție Stop&Go	•
Protecție ștergere	•
Funcția de reapelare	•
Cronometru	•
Oprire de siguranță	•
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Programe de asistență	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8

KM 8895 FL Diamond&MSense

Plită cu inducție autonomă

936 mm | Suprafață completă | Voucher vase de gătit M Sense | DiamondFinish | Linie de lumină



EAN: 4002516952039 / Numărul materialului: 12911720 /

Vechi Numărul materialului: 26188951D

Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	10
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	10
Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	66 x 936 x 520
Dimensiuni (L x A) în mm	936 x 66 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	936
Dimensiuni în mm (înălțime)	66
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață	916 mm x 500 mm
Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru	916/940 x 500/524
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	66
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	916 mm
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500 mm
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	916
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	26
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	940
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	11,00
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da
Voucher pentru setul de bază M Sense	•

