

PLW 7111 [S-1036]

電気加熱、熱風乾燥を備えたスリムライン実験用ガラス洗浄機

排水ポンプ、スチームコンデンサー、軟水化装置、コンテナ、プリンター、耐油仕様



- 性能/サイクル192細口ガラス器具または98ビベット - 241 l 利用可能な容量など
- 導電率計、排水冷却、ウォータープロテクション
- シンプルかつ自由自在。レベル位置の設定が柔軟なイーザーロード
- 効率性- 速度可変式ポンプによる強力なポンプパワー
- 高いキャパシティ - 最大 50 L のガラス器具を再生処理

EAN: 4002516738282 / Material number: 12424610 / Old Material Number: 62711102EXJ

構造タイプとデザイン	
設置方式	単独置き、ガラス付ヒンジドア 1 枚
シリーズ	SlimLine
加熱タイプ	電気
前面/背面	ステンレス
サイドパネル	ステンレス
単一/複数の設置	•
スリムライン構造タイプ	•
洗浄段数	3
引き出し可能なレールで出し入れ	•
電気ドアロック	•
ブザー、プログラム終了時にシグナル	•
使いやすいデザイン	•
用途	
ラボラトリー向け	•
産業向けアプリケーション向け	•
容量	
ナローネックグラス/サイクル [数]	192
ラボ用フラスコ/サイクル [数]	108
ビベット/サイクル [数]	98
最大容量(kg)	60
性能データ	
最大循環ポンプ流量 (L/分)	750
洗浄庫容量(L)	241
コントローラ	
コントロールタイプ	TouchControl
プログラムの選択	フルタッチカラーディスプレイ
プログラミング可能	自在にプログラミング可能
プログラム [数]	23
空きプログラムの場所 [数]	20
自動プログラム再スタート	•
プログラム進行表示	•
選択可能表示言語	•
標準電気接続	
電源接続	3N AC 380-415V 50HZ
ヒーター定格消費電力 (kW)	8.40
合計定格消費電力 (kW)	10.10
ヒューズ定格 (A)	16
電源コードの長さ (m)	4.00
給水接続/排水	
冷水 [数]	1
温水 [数]	1
脱塩水 [数]	1
必要水圧 (kPa)	100 - 600
軟水化装置搭載	•
最大水硬度 (冷水/温水) (mmol/L)	0.70
排水ポンプ [DN]	25

PLW 7111 [S-1036]

電気加熱、熱風乾燥を備えたスリムライン実験用ガラス洗浄機

排水ポンプ、スチームコンデンサー、軟水化装置、コンテナ、プリンター、耐油仕様



EAN: 4002516738282 / Material number: 12424610 / Old Material Number: 62711102EXJ

排水バルブ [DN]	38
乾燥ユニット	
乾燥ユニット加熱タイプ	電気
排気処理能力 (m³/時間)	130
時間設定 (1 分刻み)	0 - 60
HEPAフィルタークラス	H14
HEPAフィルターフィルタリング効率 (DIN EN 1822) (%)	99.99
ヒーター定格消費電力 (電気) (kW)	4.00
寸法と重量	
外形寸法 (製品)、高さ (mm)	1940
外形寸法、高さ (mm)	2110
外形寸法、幅 (mm)	945
外形寸法、奥行 (mm)	840
庫内寸法、高さ (mm)	717
庫内寸法、幅 (mm)	570
庫内寸法、奥行 (mm)	590
床からラックまでの高さ (mm)	850
本体重量 (kg)	251
総重量 (kg)	260
最大フロア被洗浄物 (N/m²)	680
運転音データ	
音圧 LpA, DIN EN ISO 11201に従った洗浄と乾燥	68 dB(A) re 20 µPa
室内への熱放散 (MJ/h)	0.80
プログラム	
熱消毒	•
ラボ用ガラス器具の再生処理	•
ブラスチック	•
機能	
液体洗剤用のダイアフラム洗剤ディスペンサーポンプ搭載 x 2	•
追加の内蔵洗剤ディスペンサーポンプ搭載	2
予熱脱塩水加熱タンク	•
スチームコンデンサー	•
流量コントロール	•
導電率モニタリング	•
プロセスドキュメンテーション用インターフェース	•
マルチコンポーネントフィルターシステム	•
ロードキャリア - ダイレクトカップリング	•
温風乾燥機能搭載	•
ミーレクラウドサービス	•
プロセスドキュメンテーション用プリンター搭載	•
EasyLoad	•
洗剤設定オプション (3 x 5 L)	•
電解研磨済みの高品質なステンレス製の洗浄キャビネット (1.4404/316 L)	•
SlimLine移動式台座	•
可変速ポンプ	•
排水冷却	•
マルチカラーな庫内照明	•

PLW 7111 [S-1036]

電気加熱、熱風乾燥を備えたスリムライン実験用ガラス洗浄機

排水ポンプ、スチームコンデンサー、軟水化装置、コンテナ、プリンター、耐油仕様



EAN: 4002516738282 / Material number: 12424610 / Old Material Number: 62711102EXJ

耐油・耐脂シール	•
モジュラーバスケットデザイン	•
チャンパー照明	•
接続オプション	
イーサネットインターフェース	•
WiFi	•
USBインターフェース	•
ピークロードネゴシエーション/エネルギー管理	•
認証基準、認証試験及び認証マーク	
CE	•
EN 61010-2-040	•
RoHS ガイドライン 2011/65/EU	•
機械指令 2006/42/EC	•