

FG 85

Châssis à roulette

avec 4 roulettes orientables, adaptée au panier WW 85



- Convient au panier à linge Miele Professional WW 85
- Hauteur 29,2 (volume), Largeur 66, Profondeur 41 cm

Code EAN: 4002511097827 / Numéro de matériel: 02101820 /
Ancien Numéro de matériel: 59120008D

| Familie produit | |
|------------------------------|---|
| Lave-linge | • |
| Sèche-linge | • |
| Repasseuses | • |
| Familie produits/accessoires | |
| HM 16-80 | • |
| HM 16-83 | • |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PM 1318 | • |
| PM 1418 | • |
| PM 1421 | • |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| M 500-1750 | • |
| M 500-2000 | • |
| M 500-2200 | • |
| M 500-2500 | • |
| M 500-3000 | • |
| M 500-3300 | • |
| PM 1621 | • |
| PM 1625 | • |
| PM 1630 | • |
| PM 1635 | • |
| PM 1825 | • |
| PM 1830 | • |
| PM 1835 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5140 WP | • |
| PT 5145 C | • |
| PT 5186 | • |

FG 85

Châssis à roulette

avec 4 roulettes orientables, adaptée au panier WW 85



Code EAN: 4002511097827 / Numéro de matériel: 02101820 /
Ancien Numéro de matériel: 59120008D

| | |
|---------------------|---|
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8333 HW | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 HW | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8403 HW | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8407 HW | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8503 HW | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8507 HW | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8803 HW | • |
| PT 8807 | • |
| PT 8807 HW | • |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5070 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOPSTAR 80 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 5134 MOPSTAR 130 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |

FG 85
Châssis à roulette
avec 4 roulettes orientables, adaptée au panier WW 85



Code EAN: 4002511097827 / Numéro de matériel: 02101820 /
Ancien Numéro de matériel: 59120008D

| | |
|---|----------|
| PW 6068 Plus | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWT 6089 | • |
| PW 200 Profi@Work | • |
| PT 200 Profi@Work | • |
| Catégorie de produit | |
| Système de rangement/transport | • |
| Propriétés du produit | |
| Raccordement électrique | OHNE |
| Couleur | Octobleu |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 292 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 660 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 410 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 340 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 670 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 415 |
| Poids net [kg] | 8,50 |
| Poids brut en kg | 8,50 |