

FBW

Chariot à fond mobile en aluminium
avec plancher mobile verticalement pour une hauteur constante de la poignée.



- Capacité : 380 l Litre
- 2 roulettes pivotantes avec frein
- Hauteur 86, Largeur 106, Profondeur 71 cm

Code EAN: 4002511097674 / Numéro de matériel: 03049680 /
Ancien Numéro de matériel: 59110006D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Repasseuses	•
Famille produits/accessoires	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FBW

Chariot à fond mobile en aluminium

avec plancher mobile verticalement pour une hauteur constante de la poignée.



Code EAN: 4002511097674 / Numéro de matériel: 03049680 /
Ancien Numéro de matériel: 59110006D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FBW

Chariot à fond mobile en aluminium

avec plancher mobile verticalement pour une hauteur constante de la poignée.



Code EAN: 4002511097674 / Numéro de matériel: 03049680 /
Ancien Numéro de matériel: 59110006D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Catégorie de produit	
Système de rangement/transport	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Aluminium
Volume en l	380
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	860
Cote extérieure, largeur nette en mm	1060
Cote extérieure, profondeur nette en mm	710
Cote extérieure, hauteur brute en mm	860
Cote extérieure, largeur brute en mm	1060
Cote extérieure, profondeur brute en mm	710
Poids net [kg]	25,00
Poids brut en kg	25,00