


E 205

Insert

pour une prise en charge optimale des verres.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour 17 verres d'un diamètre de 6,6 cm
- Avec support pour plaque perforée pour disperser jets de rinçage
- Hauteur des supports 220 mm
- La hauteur de chargement maximale avec verres est de 270 mm


Code EAN: 4002511808874 / Numéro de matériel: 03808980 / Ancien Numéro de matériel: 67520501D

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Famille produit</b>               |                 |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée      | •               |
| <b>Accessoires</b>                   |                 |
| PG 8041                              | •               |
| PG 8043                              | •               |
| PG 8045                              | •               |
| PG 8055                              | •               |
| PG 8055 U                            | •               |
| PG 8056                              | •               |
| PG 8056 U                            | •               |
| PG 8057 TD                           | •               |
| PG 8057 TD U                         | •               |
| PG 8058                              | •               |
| PG 8058 U                            | •               |
| PG 8059                              | •               |
| PG 8059 U                            | •               |
| PG 8060                              | •               |
| PG 8061                              | •               |
| PG 8061 U                            | •               |
| PG 8096                              | •               |
| PG 8096 U                            | •               |
| PG 8099                              | •               |
| PG 8099 U                            | •               |
| PFD 400                              | •               |
| PFD 400 U                            | •               |
| PFD 401                              | •               |
| PFD 401 U                            | •               |
| PFD 402                              | •               |
| PFD 402 U                            | •               |
| PFD 404                              | •               |
| PFD 404 U                            | •               |
| PFD 405                              | •               |
| PFD 405 U                            | •               |
| PFD 407                              | •               |
| PFD 407 U                            | •               |
| PFD 408 U                            | •               |
| <b>Catégorie de produit</b>          |                 |
| Complément pour les verres           | •               |
| <b>Propriétés du produit</b>         |                 |
| Matériau                             | Câble, rilsané  |
| Couleur                              | Blanc           |
| Nombre de rangées                    | 2               |
| Hauteur de support en mm             | 220             |
| Hauteur de chargement maximale en mm | 270             |
| Utilisable dans le panier inférieur  | APFD 220, U 890 |
| <b>Capacité</b>                      |                 |
| Verres jusqu'à Ø 66 mm max. [nombre] | 17              |
| <b>Raccord. élect. standard</b>      |                 |
| Nombre de phases                     | 0               |
| Tension en V                         | 0               |

E 205

Insert

pour une prise en charge optimale des verres.



Code EAN: 4002511808874 / Numéro de matériel: 03808980 /  
Ancien Numéro de matériel: 67520501D

|   |      |
|---|------|
| Fréquence en Hz                         | 0    |
| Puissance totale de raccordement en kW  | 0,00 |
| Protection par fusible en A             | 0    |
| <b>Dimensions et poids</b>              |      |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm    | 221  |
| Cote extérieure, largeur nette en mm    | 243  |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 494  |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm    | 230  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm    | 505  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 250  |
| Poids net en kg                         | 1,40 |
| Poids brut en kg                        | 1,80 |