

E 143

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- Tresse métallique 1 mm, largeur maille 5 mm, cadre tournant 5 mm
- Équipé de 2 poignées de transport pivotantes

Code EAN: 4002511115989 / Numéro de matériel: 03830310 /
Ancien Numéro de matériel: 69514301D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Thermodésinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8534 | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément à mailles | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 55 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 255 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 230 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 75 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 285 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 260 |
| Poids net en kg | 0,49 |
| Poids brut en kg | 0,70 |