

E 313

Robinetterie murale

pour l'extraction manuelle de l'eau déminéralisée.



- Résistant à la pression jusqu'à 10 bar
- Complet avec le tuyau résistant à la pression de 150 cm

Code EAN: 4002511115279 / Numéro de matériel: 03830330 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431301D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

E 313

Robinetterie murale

pour l'extraction manuelle de l'eau déminéralisée.



Code EAN: 4002511115279 / Numéro de matériel: 03830330 /  
Ancien Numéro de matériel: 69431301D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Traitement de l'eau	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	195
Cote extérieure, largeur brute en mm	190
Cote extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	1,06
Poids brut en kg	1,31