

E 316

Contenant en plastique
pour le remplissage de la résine à usage unique.



- Avec couvercle et entonnoir pour résine à usage unique
- Équipé d'un couvercle et d'un entonnoir
- Kit de transfert, jusqu'à 30 litres
- Kit de transvasement pour la résine à usage unique (30 litres)

Code EAN: 4002511115309 / Numéro de matériel: 03830360 /
Ancien Numéro de matériel: 69431601D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

E 316

Contenant en plastique
pour le remplissage de la résine à usage unique.



Code EAN: 4002511115309 / Numéro de matériel: 03830360 /
Ancien Numéro de matériel: 69431601D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Traitement de l'eau	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	335
Cote extérieure, largeur brute en mm	335
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	1,86
Poids brut en kg	2,64