

E 402

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 44 verres de montre.



- Convient pour 44 verres de montre de Ø 80 – 125 mm
- Équipé de 23 pics à une distance de 15 mm

Code EAN: 4002511116627 / Numéro de matériel: 03830420 / Ancien Numéro de matériel: 69540201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les verres de montre	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	15
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verres de montre [nombre]	44
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	53
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	220
Cote extérieure, profondeur brute en mm	450
Poids net en kg	0,92
Poids brut en kg	1,14