

E 403

Utilisation

pour la prise en charge optimale de max. 105 verres de montre.



- Convient pour 105 verres de montre de Ø 50- 60 mm
- Équipé de 36 pics à une distance de 9 mm

Code EAN: 4002511116634 / Numéro de matériel: 03830430 / Ancien Numéro de matériel: 69540301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les verres de montre	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Écart entre les supports en mm	9
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verres de montre [nombre]	105
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	35
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	445
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	510
Cote extérieure, profondeur brute en mm	280
Poids net en kg	1,32
Poids brut en kg	1,48