

E 815

Insert

pour une prise en charge optimale des verres.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour 10 verres à bière
- Hauteur des supports 240 mm, écartement entre les supports 95 mm

Code EAN: 4002512259446 / Numéro de matériel: 05018670 / Ancien Numéro de matériel: 67581501D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les verres	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Écart entre les supports en mm	95
Hauteur de support en mm	240
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0

E 815

Insert

pour une prise en charge optimale des verres.



Code EAN: 4002512259446 / Numéro de matériel: 05018670 /  
Ancien Numéro de matériel: 67581501D

<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	252
Cote extérieure, largeur nette en mm	220
Cote extérieure, profondeur nette en mm	513
Cote extérieure, hauteur brute en mm	250
Cote extérieure, largeur brute en mm	230
Cote extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	1,58
Poids brut en kg	1,98