

HM 16-83

Repasseuse, électrique

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



- Puissance 15.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 160 mm, largeur de travail 830 mm
- Repassage confortable en position assise
- Rythme de travail individuel avec vitesse de cylindre variable
- Cylindre résistant : toile en feutre aiguilleté en aramide
- Construction robuste pour une utilisation professionnelle

\* En cas d'humidité résiduelle de 20% – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : Le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Code EAN: 4002512404112 / Numéro de matériel: 05333200 / Ancien Numéro de matériel: 53168301D

| <b>Modèle et version</b>   |   |
|--|---|
| Modèle   | Introduction et sortie du linge par l'avant |
| Possibilité de pose affleurant au mur                              | •   |
| Ligne  | Professionnel                               |
| Habillage extérieur  | Blanc lotus                                 |
| Diamètre du cylindre en mm   | 160   |
| Largeur de travail en mm   | 830   |
| Matériau de la presse  | Aluminium                                   |
| Garniture inférieure du rouleau                                    | Tapis feutre poly. aiguilleté               |
| Toile de repassage   | Toile en feutre aramide aig.                |
| <b>Utilisation</b>   |   |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                         | •   |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | •   |
| Convient pour la construction d'appartements et de logements       | •   |
| Convient aux laveries et aux pressings                             | •   |
| Convient pour une utilisation offshore                             | •   |
| Adapté à une utilisation en mer                                    | •   |
| Convient aux campings  | •   |
| Convient aux particuliers  | •   |
| <b>Performances</b>  |   |
| Rendement de repassage max. avec 20% d'humidité résiduelle en kg/h | 15,0  |
| Heures de fonctionnement testées                                   | 2500  |
| <b>Commande</b>  |   |
| Type de commande   | Sélecteur rotatif                           |
| Écran tactile (option)   | Drehwahlschalter                            |
| Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.                  | 2,0   |
| Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.                  | 4,5   |
| Température réglable   | En niveaux de température                   |
| <b>Raccord. élect. standard</b>                                    |   |
| Type de chauffage  | Électrique                                  |
| Raccordement électrique  | AC 220-240V 50-60HZ                         |
| Puissance de chauffage électrique en kW                            | 2,70-3,30                                   |
| Raccordement total en kW   | 2,80-3,30                                   |
| Protection par fusible en A  | 16  |
| <b>Dimensions et poids</b>   |   |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm                              | 960   |
| Dimensions extérieures, largeur en mm                              | 1050  |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm                           | 380   |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm                               | 1010  |
| Cote extérieure, largeur brute en mm                               | 1110  |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm                            | 445   |
| Poids net en kg  | 40  |
| Poids brut en kg   | 47  |
| Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>                         | 372   |
| <b>Équipement</b>  |   |
| 2 pieds à vis  | •   |

HM 16-83

Repasseuse, électrique

avec un équipement professionnel pour les meilleurs résultats de repassage.



Code EAN: 4002512404112 / Numéro de matériel: 05333200 /

Ancien Numéro de matériel: 53168301D

Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts •

Pédale •

Tringle repose-linge •

4 roulettes qui protègent le sol •

Planche d'appui •

Retour avant du linge •

Possibilité de repassage en position assise •

Accessoires indépendants de l'appareil •

**Normes, contrôles, indicateurs**

VDE •

CE •

DEEE •

VDE-CEM •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •