


E 500

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 8 circuits imprimés.



- Équipé de 8 compartiments, écartement 53 mm

Code EAN: 4002512431439 / Numéro de matériel: 05376820 / Ancien Numéro de matériel: 69550001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
IR 6002	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	8
Écart entre les supports en mm	53
Hauteur de support en mm	300
<b>Capacité</b>	
Circuits imprimés [nombre]	8
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	400
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	545
Poids net en kg	2,20
Poids brut en kg	3,50