

APWM 016

Clapet anti-retour

pour montage dans le tuyau de dosage P2.



- Pour un détergent alcalin ou acide \*

\* Le clapet anti-retour permet d'éviter que le produit dosé ne s'écoule.

Remarque : En cas d'utilisation de produits de traitement ou d'amidon liquide, ne pas installer de clapet anti-retour dans le tuyau de dosage, car ces produits peuvent coller le clapet.

Code EAN: 4002512614054 / Numéro de matériel: 05571620 /  
Ancien Numéro de matériel: 59170078D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	40
Cote extérieure, largeur nette en mm	80
Cote extérieure, profondeur nette en mm	40
Cote extérieure, hauteur brute en mm	130
Cote extérieure, largeur brute en mm	350
Cote extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net [kg]	0,32
Poids brut en kg	0,40