


UC 30-90/70-78

Socle, fermé

pour relever la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



- Convient pour les appareils largeur de 90, profondeur de 70 cm
- Vissable sur l'appareil

Code EAN: 4002513347807 / Numéro de matériel: 05818100 /
Ancien Numéro de matériel: 69379009D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	300
Cote extérieure, largeur nette en mm	900
Cote extérieure, profondeur nette en mm	700
Cote extérieure, hauteur brute en mm	370
Cote extérieure, largeur brute en mm	1000
Cote extérieure, profondeur brute en mm	730
Poids net en kg	13,20
Poids brut en kg	14,40