

MAV 27/28

Cadre d'habillage

pour habiller le condensateur à vapeur incl. la porte de service, pour PG 8527/28.



Code EAN: 4002514111650 / Numéro de matériel: 06757820 /  
Ancien Numéro de matériel: 69252001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres accessoires	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	760
Cote extérieure, largeur nette en mm	1150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	765
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120
Cote extérieure, largeur brute en mm	850
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1160
Poids net en kg	31,90
Poids brut en kg	32,00