


APWM 061

Kit débitmètre à hélice
pour évaluer la quantité exacte d'arrivée d'eau.



- avec un débitmètre à hélice
- Dispositif de raccordement jusqu'à 4 débitmètres à hélice

Code EAN: 4002514491851 / Numéro de matériel: 07285660 /
Ancien Numéro de matériel: 59170324D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 6163	•
PW 6243	•
PW 6323	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Traçabilité/données de fonctionnement/communication	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	260
Cote extérieure, largeur nette en mm	150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	140
Cote extérieure, hauteur brute en mm	140
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net [kg]	0,74
Poids brut en kg	0,94