

APWM 004

Boîte de raccordement pour doseur
avec possibilités de raccordement pour 6 pompes de dosage au maximum.



- Raccordement facilité pompe de dosage et canne d'aspiration
- Pour un montage mural plus simple
- Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le couvercle de la machine
- Convient aux pompes de dosage du type DOS MC

Code EAN: 4002514507804 / Numéro de matériel: 07304030 /
Ancien Numéro de matériel: 59507001D

| Familie produit | |
|---|-----------|
| Lave-linge | • |
| Familie produits/accessoires | |
| PW 413 Mop Star 130 | • |
| PW 5064 | • |
| PW 5062 | • |
| PW 5055 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5064 MOPSTAR 60 | • |
| PW 5104 MOPSTAR 100 | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6065 Plus | • |
| PW 6068 Plus | • |
| PW 9055 | • |
| PW 9065 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| Catégorie de produit | |
| Système de dosage | • |
| Propriétés du produit | |
| Raccordement électrique | ---- |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Gris |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 180 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 250 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 90 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 260 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 285 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 200 |
| Poids net [kg] | 1,81 |
| Poids brut en kg | 2,27 |

APWM 004

Boîte de raccordement pour doseur
avec possibilités de raccordement pour 6 pompes de dosage au maximum.