

XKM RS 232

Module de communication

avec interface de série RS 232 pour la communication des machines de laverie.



- Pour l'intégration dans un boîtier de communication

Code EAN: 4002514610283 / Numéro de matériel: 07467040 /
Ancien Numéro de matériel: 50501001D

Familie produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Familie produits/accessoires	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•

XKM RS 232

Module de communication

avec interface de série RS 232 pour la communication des machines de laverie.



Code EAN: 4002514610283 / Numéro de matériel: 07467040 /
Ancien Numéro de matériel: 50501001D

PWT 6089

Catégorie de produit

Monnaveur

Système de dosage

Traçabilité/données de fonctionnement/communication

Accessoires pour monnaveur

Autres accessoires

Propriétés du produit

Raccordement électrique

•

•

•

•

•

•

OHNE

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

50

Cote extérieure, largeur nette en mm

220

Cote extérieure, profondeur nette en mm

180

Cote extérieure, hauteur brute en mm

58

Cote extérieure, largeur brute en mm

225

Cote extérieure, profondeur brute en mm

185

Poids net [kg]

0,15

Poids brut en kg

0,35

Normes, contrôles, indicateurs

CE

•