

DOS-GP3

Boîtier de pompe en inox

avec 3 pompes doseuses Flexible et tuyau d'aspiration déjà installés.



- Boîtier DOS G2 avec 3 pompes doseuses DOS P2
- Barrette de jonction à 12 broches pour un raccordement simplifié

Code EAN: 4002514681634 / Numéro de matériel: 07569230 /
Ancien Numéro de matériel: 59170332D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox, Plastique
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	540
Cote extérieure, largeur nette en mm	540
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	185
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net [kg]	6,80
Poids brut en kg	7,93

DOS-GP3

Boîtier de pompe en inox

avec 3 pompes doseuses Flexible et tuyau d'aspiration déjà installés.