

E 517

Adaptateur

pour la connexion d'un adaptateur Luer-Lock femelle.



- Convient pour un raccord Luer-Lock, femelle, vissable

Code EAN: 4002514827575 / Numéro de matériel: 07790040 /
Ancien Numéro de matériel: 69751701D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 12 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 80 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 120 |
| Diamètre en mm | 10 |
| Poids net en kg | 0,01 |
| Poids brut en kg | 0,01 |