

UG 5010

Socle fermé

pour chargement et déchargement ergonomiques du lave-linge et du sèche-linge.



- Convient à PW 5105, Mopstar 130
- Hauteur 33,6, Largeur 78,3, Profondeur 69,2 cm

Code EAN: 4002514984933 / Numéro de matériel: 09038870 / Ancien Numéro de matériel: 59501001D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	336
Cote extérieure, largeur nette en mm	783
Cote extérieure, profondeur nette en mm	692
Cote extérieure, hauteur brute en mm	342
Cote extérieure, largeur brute en mm	811
Cote extérieure, profondeur brute en mm	702
Poids net [kg]	21,10
Poids brut en kg	24,40