

UO 5010

Socle ouvert

pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge.



- Convient à PW 5105, Mopstar 130
- Hauteur 30,6 cm, Largeur 78,3 cm, Profondeur 69,2 cm

Code EAN: 4002514984940 / Numéro de matériel: 09038900 / Ancien Numéro de matériel: 59501002D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Octobleu
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	336
Cote extérieure, largeur nette en mm	783
Cote extérieure, profondeur nette en mm	692
Cote extérieure, hauteur brute en mm	342
Cote extérieure, largeur brute en mm	811
Cote extérieure, profondeur brute en mm	702
Poids net [kg]	15,20
Poids brut en kg	18,50