

CS 1212-1 I  
Élément ProLine  
avec deux zones de cuisson à induction



- Design professionnel – Vitrocéramique avec cadre en largeur 288 mm 288 mm
- Flexibilité remarquable : 2 zones de cuisson
- Commande simple et direct : à l'aide de boutons de commande métal
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Confort, sécurité : affichage d'act., indication chaleur r.

Code EAN: 4002515042816 / Numéro de matériel: 09108650 /  
Ancien Numéro de matériel: 27121252B

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Type de chauffage</b>                                       |                       |
| Type de chauffage  | Induction             |
| <b>Modèle</b>  |                       |
| ProLine  | •                     |
| <b>Design</b>  |                       |
| Surface vitrocéramique   | •                     |
| Cadre complet en inox  | •                     |
| Design d'impression  | LightPrint            |
| Logo Miele imprimé dans l'inox                                 | •                     |
| Encastrement avec cadre  | •                     |
| <b>Équipement zones cuisson</b>                                |                       |
| Nombre de zones de cuisson                                     | 2                     |
| <b>1ère zone/espace de cuisson</b>                             |                       |
| Position   | Avant centre          |
| Type   | Zone de cuisson vario |
| Dimensions en mm   | Ø 100-160             |
| Puissance Booster max. en W                                    | 2200                  |
| Puissance max. en W  | 1400                  |
| <b>2ème zone/espace de cuisson</b>                             |                       |
| Position   | Arrière centre        |
| Type   | Zone de cuisson vario |
| Dimensions en mm   | Ø 160-230             |
| Puissance Booster max. en W                                    | 3000                  |
| Puissance max. en W  | 2300                  |
| Puissance TwinBooster max. en W                                | 3700                  |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                   |                       |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles            | •                     |
| Début de cuisson automatique                                   | •                     |
| Maintien au chaud  | •                     |
| Commande par bouton  | •                     |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                |                       |
| Utilisation de la chaleur résiduelle                           | •                     |
| <b>Confort d'entretien</b>                                     |                       |
| Vitrocéramique facile à nettoyer                               | •                     |
| <b>Sécurité</b>  |                       |
| Arrêt de sécurité  | •                     |
| Fonction de verrouillage                                       | •                     |
| Verrouillage de la mise en marche                              | •                     |
| Ventilateur de refroidissement intégré                         | •                     |
| Sécurité anti-surchauffe                                       | •                     |
| Indicateur de chaleur résiduelle                               | •                     |
| Indicateur de fonctionnement                                   | •                     |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                             |                       |
| Dimensions (l x h x p) en mm                                   | 73 x 288 x 520        |
| Dimensions en mm (Largeur)                                     | 288                   |
| Dimensions en mm (hauteur)                                     | 73                    |
| Dimensions en mm (profondeur)                                  | 520                   |
| Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat | 272                   |

CS 1212-1 I  
Élément ProLine  
avec deux zones de cuisson à induction



Code EAN: 4002515042816 / Numéro de matériel: 09108650 /  
Ancien Numéro de matériel: 27121252B

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour  
encastrement à plat 500

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en  
mm 73

Poids en kg 8

Longueur du câble de branchement électrique en m 2,0


Tension en V 230-240

Fréquence en Hz 50-60

**Accessoires fournis**

Câble d'alimentation Oui

CS 1212-1 I  
Élément ProLine  
avec deux zones de cuisson à induction



CS 1212-1 I (Installation drawing)