

ABL 50

Bandeaux d'ajustage pour le socle

Pour le réglage de la hauteur optique en fonction de la taille du corps 72 cm.



- Avec point de fixation pour LED d'affichage d'état
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 5 cm
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 11 cm

Code EAN: 4002515179222 / Numéro de matériel: 09378040 / Ancien Numéro de matériel: 67211402D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 404 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Propriétés du produit	
Matériau	Tôle galvanisée, blanc lotus
Couleur	Blanc lotus
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	43
Cote extérieure, largeur nette en mm	593
Cote extérieure, profondeur nette en mm	54
Cote extérieure, hauteur brute en mm	50
Cote extérieure, largeur brute en mm	615
Cote extérieure, profondeur brute en mm	80
Poids net en kg	0,34
Poids brut en kg	0,51