

E 816

Insert

pour une prise en charge optimale des assiettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Par chargement sans le complément à couverts E 165 : 19 Assiettes jusqu'à Ø 33 cm
- En cas de chargement avec panier à couverts E 165 : 16 assiettes jusqu'à Ø 33 cm

Code EAN: 4002515275009 / Numéro de matériel: 09549190 / Ancien Numéro de matériel: 67581601D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Complément pour les assiettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsané
Couleur	Blanc
Utilisable dans le panier inférieur	U 890
Capacité	
Assiettes jusqu'à Ø 250 mm [nombre]	19
Assiettes jusqu'à Ø 330 mm [nombre]	19
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00

E 816

Insert

pour une prise en charge optimale des assiettes.



Code EAN: 4002515275009 / Numéro de matériel: 09549190 /
Ancien Numéro de matériel: 67581601D

Protection par fusible en A 0

Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	134
Cote extérieure, largeur nette en mm	264
Cote extérieure, profondeur nette en mm	485
Cote extérieure, hauteur brute en mm	125
Cote extérieure, largeur brute en mm	555
Cote extérieure, profondeur brute en mm	555
Poids net en kg	2,50
Poids brut en kg	3,00