

APH 110 Net500

Convertisseur réseau Segosoft

pour connecter des appareils avec interface série à un réseau.



- Conversion données sérielles (RS 232) en données réseau (TCP/IP)
- Sép. galvanique connexions, avec protection contre surtensions
- Capacité Power over Ethernet (PoE)
- Pour Segosoft Miele Edition
- Contenu de la livraison : bloc d'alimentation (1,4 m)

Code EAN: 4002515388464 / Numéro de matériel: 09687440 / Ancien Numéro de matériel: 68815902D

| Famille produit | |
|---|------|
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Thermodésinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Petits stérilisateurs | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| G 7831 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| PWD 8541 | • |
| PWD 8545 | • |
| PWD 8546 | • |
| PWD 8549 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PWD 6121 | • |
| PWD 6122 | • |
| Catégorie de produit | |
| Traçabilité/données de fonctionnement/communication | • |
| Propriétés du produit | |
| Couleur | Bleu |
| Domaine d'application | |
| Traitement des pipettes/flacons | • |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Traitement des lames | • |
| Traitement des butyromètres | • |
| Traitement des bouteilles de perfusion/pharmacie | • |
| Traitement des instruments d'anesthésie | • |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments d'ophtalmologie | • |
| Traitement des instruments de robotique | • |
| Traitement des instruments gynécologiques | • |
| Traitement des instruments ORL | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des sabots de bloc OP | • |
| Traitement des cuvettes | • |
| Traitement des haricots | • |
| Traitement des biberons | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Traitement des instruments chirurgicaux orthopédiques | • |

APH 110 Net500

Convertisseur réseau Segosoft

pour connecter des appareils avec interface série à un réseau.



Code EAN: 4002515388464 / Numéro de matériel: 09687440 /

Ancien Numéro de matériel: 68815902D

| | |
|--|-------|
| Traitement des clous intramédullaires/alésours | • |
| Traitement des plaques/plateaux | • |
| Traitement des compléments à mailles | • |
| Traitement des éprouvettes graduées | • |
| Traitement des contenants, par ex. contenant de la chaux | • |
| Traitement de divers ustensiles | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 1 |
| Conducteur neutre | N |
| AC/DC | AC |
| Tension en V | 100 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 90 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 109 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 31 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 50 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 155 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 235 |
| Poids net en kg | 0,32 |
| Poids brut en kg | 0,46 |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |