


DEF-80

Couvercle de l'appareil  
pour les appareils à encastrer.



- Convient à la série PG 8055 – PG 8059
- Disponible en inox et en blanc
- Hauteur 1,5, Largeur 60, Profondeur 60 cm

Code EAN: 4002515379486 / Numéro de matériel: 09715550 /  
Ancien Numéro de matériel: 67216005D

Familie produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Accessoires pour appareils encastrés	•
Matériel d'installation	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	15
Cote extérieure, largeur nette en mm	600
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	32
Cote extérieure, largeur brute en mm	615
Cote extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,51