

BBF-80
Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



- Niveau de stabilité élevé même sur installations extrêmes

Code EAN: 4002515379516 / Numéro de matériel: 09715690 /
Ancien Numéro de matériel: 67211508D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Accessoires	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Catégorie de produit	
Matériel d'installation	•
Propriétés du produit	
Matériau	Tôle d'acier, galvanisée
Couleur	Gris, Argent
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0

BBF-80

Fixation au sol
pour ancrer les pieds de l'appareil.



Code EAN: 4002515379516 / Numéro de matériel: 09715690 /
Ancien Numéro de matériel: 67211508D

Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	82
Cote extérieure, largeur brute en mm	654
Cote extérieure, profondeur brute en mm	656
Poids net en kg	2,69
Poids brut en kg	4,20