

## PG 8056 U [MK SPEEDplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



- Performance de nettoyage max.\* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Utilisation simple grâce au design clair du bandeau de commande
- Le bon programme – Des solutions adaptées au type de vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002515387931 / Numéro de matériel: 09742330 / Ancien Numéro de matériel: 61805620ZER

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Speedplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Parois latérales	Inox
Convertible en appareil à pose libre	Hauteur 1-80, acier inoxydable
Utilisation	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00

## PG 8056 U [MK SPEEDplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002515387931 / Numéro de matériel: 09742330 /

Ancien Numéro de matériel: 61805620ZER

Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	580
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	675
Cote extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Poids net [kg]	63
Poids brut en kg	69
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08

### Programmes

Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•

### Aménagement des paniers

1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les compléments	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•

PG 8056 U [MK SPEEDplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002515387931 / Numéro de matériel: 09742330 /  
Ancien Numéro de matériel: 61805620ZER

<b>Équipement</b>	
Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
CEM	•
Protection radio	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•