


## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux, et autres espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.\* : 456 assiettes/h
- Des résultats hygiéniques – Désinfection thermique
- Résultats sûrs grâce au niveau de sécurité élevé du processus
- Dosage simple – Racc. en option à un module de dosage externe
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002515387962 / Numéro de matériel: 09742370 / Ancien Numéro de matériel: 61805710ZER

<b>Modèle et version</b>	
Type d'appareil	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	Professionnel
Modèle	Hygieneplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Convertible en appareil à pose libre	Posable 1-80, blanc
<b>Application</b>	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
<b>Performances</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	15000
<b>Commande</b>	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Touch on Metal
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Adoucisseur d'eau intégré	•
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	595
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	675

## PG 8057 TD U [MK HYGIENEplus]

Lave-v. à eau renouvelée encastrable

avec paniers pour résidences, hôpitaux, et autres espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002515387962 / Numéro de matériel: 09742370 /

Ancien Numéro de matériel: 61805710ZER

Cote extérieure, profondeur brute en mm	745
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Poids net [kg]	63
Poids brut en kg	69
<b>Aménagement des paniers</b>	
1 x panier supérieur O 891 pour les tasses	•
1 x panier inférieur U 890 pour les compléments	•
1 x complément E 810 pour les assiettes à dessert	•
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Durée de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•